



Tablica obrotowo-jezdna 150x100cm dwustronna, suchościernalno-magnetyczna biała MTO150100 MEMBE

tb 0360060

Tablice do prezentacji

Tablica obrotowo-jezdna MemoBe Standard. Dwustronna obrotowa powierzchnia robocza, która wykazuje właściwości suchościernalne, dzięki czemu można pisać po jej powierzchni dedykowanymi markerami suchościernalnymi lub kredowymi oraz właściwości magnetyczne, które pozwalają na zawieszanie grafik i kartek za pomocą magnesów. Powierzchnia tablicy wykonana jest z wysokiej jakości stali lakierowanej w kolorze białym. Wewnątrz tablicy pomiędzy arkuszami stali zastosowano pilśnię, która pełni rolę usztywnienia. Rama Prestige wykonana jest z anodowanego aluminium w kolorze popielatym o szer. 20 mm i grub. 18 mm. Narożniki ramy są również w kolorze popielatym. Za pomocą plastikowej rączki blokujemy lub zwalniamy blokadę, dzięki czemu możemy obrócić tablicę o 180 stopni. Regulowany kąt pochylenia tablicy. Solidny metalowy stelaż w kolorze. Stabilność konstrukcji zapewnia system blokujący na 4 gumowych kółkach. W zestawie dołączony jest komplet montażowy, instrukcja montażu oraz metalowa półka po całej długości tablicy. Tablica obrotowo-jezdna polecana jest zarówno do biur i zakładów pracy, gdzie doskonale sprawdza się podczas spotkań, konferencji czy szkoleń i stanowi znakomite wsparcie dla liderów spotkań biznesowych, jak i rekomendowana jest do szkół, gdzie pełni rolę nowoczesnego środka dydaktycznego, dzięki któremu w jasny i czytelny sposób prezentowane są komunikaty wizualne podczas lekcji i wykładów. Dodatkowym atutem tablicy jest jej mobilność, dzięki czemu tablicę w szybki i łatwy sposób można przemieszczać między klasami lub innymi pomieszczeniami. System gumowych kółek pozwala na ciche przesuwanie tablicy po podłodze. Tablicę cechuje niezwykła trwałość, która zapewnia bezpieczeństwo podczas jej montażu i użytkowania. Dzięki wysokiej jakości powierzchni, prezentowane na tablicy treści są dobrze widoczne i czytelne. Okres gwarancji na powierzchnię wynosi 10 lat. Czyszczenie tablicy - za pomocą miękkiej gąbki lub ściereczki. Do pisania należy używać wyłącznie markerów przeznaczonych do tablic. Zaleca się systematycznie czyszczenie i konserwację powierzchni za pomocą dedykowanych płynów do tablic.

Dane techniczne

- materiał ramy: drewno
- materiał stelaża: metal
- powierzchnia suchościernalna: magnetyczna