



**Tablica suchościeralna magnetyczna
90x60cm biała rama aluminiowa MEMOBE
SMART MSTM090060**

tbk0134060

Tablice zawieszane



Tablica suchościeralna magnetyczna MEMOBE SMART w ramie aluminiowej

Właściwości suchościeralne pozwalają na pisanie po powierzchni tablicy markerami suchościeralnymi lub kredowymi. Natomiast właściwości magnetyczne dają możliwość umieszczania na tablicy rysunków, plakatów i ogłoszeń za pomocą magnesów.

Powierzchnia tablicy wykonana jest z wysokiej jakości stali lakierowanej w kolorze białym. Z tyłu tablicy zastosowano pilśnię, która pełni rolę usztywnienia. Rama wykonana jest z anodowanego aluminium w kolorze popielatym o szer. 18 mm i grub. 16 mm. Narożniki ramy w kolorze jasnopopielatym.

W zestawie dołączony jest komplet wkrętów i kołków rozporowych z instrukcją montażu. Możliwość montażu tablicy w pozycji pionowej lub poziomej w czterech rogach.

Tablica polecana jest jako podstawowe wyposażenie dla wszystkich jednostek edukacyjnych i instytucji biurowych. Klasyczna konstrukcja oraz kunsztowne wykończenie sprawiają, że tablica doskonale wkomponowuje się w wystrój każdej klasy szkolnej, sali wykładowej, biura czy pokoju dziecka. Pozwala na dobrą organizację dokumentów, uporządkowanie notatek, prezentację rysunków dziecka i innych ważnych informacji.

Tablicę cechuje niezwykła trwałość i sztywność dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, które zapewniają bezpieczeństwo podczas ich montażu i użytkowania. Dzięki wysokiej jakości powierzchni, prezentowane na tablicy treści są dobrze widoczne i czytelne. Szczególną zaletą jest bardzo dobra ścieralność markera bez pozostawiania smug i plam na powierzchni tablicy.

Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego.

Czyszczenie tablicy tylko za pomocą miękkiej gąbki lub ściereczki. Do pisania po tablicy należy używać wyłącznie markerów przeznaczonych do tablic.

Zaleca się systematycznie czyszczenie i konserwację powierzchni za pomocą dedykowanych płynów do tablic.

Okres gwarancji na powierzchnię wynosi 2 lata.

```
.
-allmix block,.
-allmix image{width:100%;display:inline-block;}.
-allmix img{width:auto;max-width:100%;display:inline-block}.
-allmix block{margin-bottom:50px}.
-allmix block:first-child div{padding-top:0}.
-allmix block:last-child{margin-bottom:0}.
-allmix block column{width:calc(50% - 25px);display:inline-block;vertical-align:middle;padding:25px;text-align:left}.
-allmix block div:first-child{padding-left:0}.
-allmix block div:last-child{padding-right:0}@media (max-width:767px){.
-allmix block div{width:100%;padding:0}.
-allmix block div:first-child{margin-bottom:25px}}.
-allmix image{text-align:center!important}
```